

## Folha de dados técnicos

### Cabo de conexão

N.º do art.: 429083

CB-M12-10000S-8GF

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

### Conexão

#### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Cor do corpo	Preto
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

#### Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------

#### Características dos cabos

Número de fios	7 Unid.
Seção transversal do fio	0,25 mm <sup>2</sup>
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	6 mm
Comprimento do cabo	10.000 mm
Material da bainha	PUR

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente em operação, instalação fixa -25 ... 80 °C

### Certificações

Certificações	c UL
	UL

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Ligação elétrica

### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Cor do corpo	Preto
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

### Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------