

## 기술 데이터 시트

### 원형 로드 고정

품목 번호: 50132605

BTU 360-D18

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

## 기술 데이터

## 기본 데이터

포함됨	2개 마운팅 너트 M4 2개 볼트 M4 x 20 2개 볼트 M4 x 30
적합한 제품 그룹	스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상:	시리즈 10 센서 시리즈 46B 센서 시리즈 46C 센서 시리즈 49C 센서 시리즈 8 센서

## 기술 데이터

순중량	116 g
고정 부품 버전	설치 시스템
고정 방식, 시스템 측	원형 로드 18mm용
고정 방식, 장치 측	나사 조립 가능
고정 부품 종류	360° 회전식 조정 가능 클램핑 가능
고정 부품 재료	금속 플라스틱

## 분류

HS 번호	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

# 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

