

技术数据表

柱镜

配件编号: 549790

UMC-902-S2

内容

- 技术参数



图片可能不同

技术参数

基础数据

系列	UMC
单镜数量	2 个
包含	地面安装固定组件
适合类型, 圆柱和反射镜	MLD 500, MLD 300 多光束安全光栅 多光束安全光栅的偏转镜支柱

功能

功能	便捷的反射镜高度调整 全部3轴中单镜的精确对准 可调节, 3个方向 易轴向调节 机械冲击后用专用弹簧元件自动复位
----	--

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	160 mm x 960 mm x 149 mm
外壳材料	塑料 金属
金属外壳	铝
净重	4,260 g
外壳颜色	黄色, RAL 1021 黑色, RAL 9005
紧固类型	安装底板 落地安装
机械复位功能	是
支柱高度(不含底座)	900 mm
配件的外部安装	后部
单镜中心距	500 mm

分类

税率编号	76042990
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467