

技术数据表


互连电缆

配件编号: 50140613

KDS U-M125AM125W-T2113-003

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否
锁	螺旋接头, 镀镍黄铜, 推荐转矩0.5 Nm, 自锁

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	TPU
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	L 型
锁	螺旋接头, 镀镍黄铜, 推荐转矩0.5 Nm, 自锁

电缆性质

导线数量	5 个
核心截面	0.82 mm ²
AWG	18
护套颜色	黄色
有屏蔽	否
不含硅树脂	是
电缆设计	互连电缆
电缆长度	300 mm
护套材料	TPE
芯线绝缘	PVC
拖链适用性	是
横移速度	水平 5m 移动路径长度时最高 3.3 m/s, 最大加速度为 5 m/s ²

机械参数

扳手开口宽度	14.5 mm
弯曲循环	1,000,000 个

操作和显示

环境数据

认证

防护等级	IP 65
	IP 67
	NEMA 6P

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否
锁	螺旋接头, 镀镍黄铜, 推荐转矩0.5 Nm, 自锁

电气连接

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	TPU
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	L 型
锁	螺旋接头, 镀镍黄铜, 推荐转矩0.5 Nm, 自锁