

## 技术数据表

### 互连电缆

配件编号: 50148539

KY IVS 1048-IL

#### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同

技术参数

基础数据

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 适合 | IVS 1000i & DCR 1000i |
|    | 传感器和照明装置连接            |

连接

|      |        |
|------|--------|
| 连接1  |        |
| 功能   | 主连接    |
| 类型   | 接头     |
| 螺纹规格 | M12    |
| 类型   | 插头     |
| 引脚数  | 12 个引脚 |
| 编码   | A-编码   |
| 规格   | 直形     |
| 连接2  |        |
| 类型   | 接头     |
| 螺纹规格 | M12    |
| 类型   | 插座     |
| 引脚数  | 12 个引脚 |
| 编码   | A-编码   |
| 规格   | 直形     |
| 连接3  |        |
| 类型   | 接头     |
| 螺纹规格 | M12    |
| 类型   | 插头     |
| 引脚数  | 4 个引脚  |
| 编码   | A-编码   |
| 规格   | 直形     |

电缆性质

|         |        |
|---------|--------|
| 有屏蔽     | 是      |
| 支线1电缆长度 | 900 mm |
| 支线2电缆长度 | 300 mm |
| 支线3电缆长度 | 300 mm |
| 拖链适用性   | 否      |

机械参数


|    |      |
|----|------|
| 净重 | 41 g |
|----|------|

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1

|      |        |
|------|--------|
| 功能   | 主连接    |
| 类型   | 接头     |
| 螺纹规格 | M12    |
| 类型   | 插头     |
| 引脚数  | 12 个引脚 |
| 编码   | A-编码   |
| 规格   | 直形     |

连接2

|      |        |
|------|--------|
| 类型   | 接头     |
| 螺纹规格 | M12    |
| 类型   | 插座     |
| 引脚数  | 12 个引脚 |
| 编码   | A-编码   |
| 规格   | 直形     |

电气连接

连接3

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |

接线图

接线图

