

## 技术数据表

## 模块接口零件

配件编号: 50114369

MA 100

### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件



图片可能不同



## 技术参数

## 基础数据

系列	MA 100
适合	BCL 300i BCL 301i

## 电气数据

性能数据	
供电电压 $U_B$	18 ... 30 V, DC

## 接口

类型	RS 232, RS 485
----	----------------

## 连接

接口数量	1 个
连接1	
功能	PWR/输入/输出软件 供电电源 总线输入 总线输出 数据接口 连接到设备
类型	端子
引脚数	19 个引脚

## 机械参数

结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	128.8 mm x 47.4 mm x 181 mm
外壳材料	塑料
净重	380 g
外壳颜色	红色

## 电气连接

## 连接1

功能	PWR/输入/输出软件 供电电源 总线输入 总线输出 数据接口 连接到设备
类型	端子
引脚数	19 个引脚

## 端子

## 配置

1	FE
2	FE
3	GNDIN
4	GNDIN
5	VIN
6	VIN
7	GNDIN
8	SWIN 1
9	VIN
10	GNDIN
11	SWOUT 1

## 认证

防护等级	IP 54
安全等级	III
认证	c UL US

## 分类

税率编号	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## 电气连接

端子	配置
12	CTS / RX+
13	RxD/RX-
14	GND ISO
15	RS 485B/TXD/TX-
16	RS 485A/RTS/TX+
17	GND ISO
18	RS 485 B
19	RS 485 A

## 配件

### 连接技术 - 适配器

配件编号	名称	配件	说明
50110240	KB 500-3000-Y	适配器电缆	适合接口: RS 485 电缆长度: 3,000 mm

#### 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。