

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50129780

KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-020

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合接口	CANopen
	DeviceNet
	IO-链接

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

电缆性质

导线数量	4 光束
护套颜色	紫色
屏蔽	是
不含硅树脂	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	7 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PUR
拖链适用性	否

机械数据

扳手开口宽度	13 mm
--------	-------

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

接线图

