

Technisch gegevensblad

Aansluiteenheid

Art.-nr.: 53800124

CU405-2M12

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Geschikt voor | Veiligheidslaserscanner RSL 410 |
|---------------|---------------------------------|

Aansluiting

| | |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
|----------------------|-------|

Aansluiting 1

| | |
|------------------|-------------------|
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |

Aansluiting 2

| | |
|------------------|-------------------|
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |

Aansluiting 3

| | |
|------------------|----------------|
| Functie | Data-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |

Mechanische gegevens

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Afmeting (b x h x l) | 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspluitgietwerk |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type bevestiging | Bajonetsysteem |

Classificatie

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279090 |
| eCl@ss 8.0 | 27279090 |
| eCl@ss 9.0 | 27279090 |
| eCl@ss 10.0 | 27272791 |
| eCl@ss 11.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |


Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

X1

| | |
|------------------|-------------------|
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Stekkerbehuizing | FE/SHIELD |

| Pin | Pintoewijzing | Aderkleuren |
|-----|---------------|-------------|
| 1 | +24 V DC | bruin |
| 2 | OSSDA2 | wit |
| 3 | 0 V | blauw |
| 4 | OSSDA1 | zwart |




Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

X2

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Stekkerbehuizing | FE/SHIELD |

| Pin | Pintoewijzing | Aderkleuren |
|-----|---------------|-------------|
| 1 | MELD IN | bruin |
| 2 | n.c. | wit |
| 3 | n.c. | blauw |
| 4 | MELD OUT | zwart |



Aansluiting 3

ETH

| | |
|-------------------------|----------------|
| Functie | Data-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Stekkerbehuizing | FE/SHIELD |

| Pin | Pintoewijzing | Aderkleuren |
|-----|---------------|-------------|
| 1 | TD+ | Geel |
| 2 | RD+ | wit |
| 3 | TD- | oranje |
| 4 | RD- | blauw |

