

Teknik veri sayfası IO-Link Hub

Ürün no.: 50144901

MD 742-11-82IO5-12

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MD 700i
Tür	IO dağıtıcı

Elektrik verileri

Güç verileri	
Sensör/aktüatör beslemesi	V _{aux} 1: Sınıf A Besleme V1 kısa devre korumalı, toplam 4 A, her bir soket yeri için 0,5 A
Besleme gerilimi U _B	18 ... 30 V
Akım tüketimi, maks.	15 mA
Girişler	
Dijital anahtarlama girişi sayısı	16 Adet
Anahtarlama girişleri	
Tür	Dijital anahtarlama girişi

Arayüz

Tür	IO-Link
IO-Link	
COM modu	COM2
Bağlantı noktası tipi	A
Teknik özellik	V1.1
SIO modu desteği	Evet

Bağlantı

Bağlantı sayısı	9 Adet
Sensör bağlantıları	8 Adet
Gerilim beslemesi bağlantıları	1 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	IO-Link Master bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Bağlantı 2	
İşlev	Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	54 mm x 27,4 mm x 150 mm
Malzeme gövde	Holojen içermez
	Plastik
Net ağırlık	244 g

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 85 °C

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67
	IP 69K
Sertifikasyonlar	c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85176200
ECLASS 5.1.4	19030117
ECLASS 8.0	19170106
ECLASS 9.0	19170106
ECLASS 10.0	19170490
ECLASS 11.0	19170490
ECLASS 12.0	19170490
ECLASS 13.0	19170490
ECLASS 14.0	19170490
ECLASS 15.0	19170490
ECLASS 16.0	19170490
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC000734
ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734
UNSPSC 26.08	43222600

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir




Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	IO-Link Master bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin	Pin tahsisi
1	+24 V DC
2	n.c.
3	GND
4	IO-Link / ÇIKIŞ 1
5	FE



Elektrik bağlantısı


Bağlantı 2

C1 ... C8

İşlev	Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin Pin tahsisi

1	+
2	ÇIKIŞ
3	-
4	ÇIKIŞ
5	FE



Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50133841	KD U-M12-5A-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50132537	KD U-M12-5W-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, açılı, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50136203	KS U-M12-5A-P1-020	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50133298	KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Bağlantı 2: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC

Aksesuarlar

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.