

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50120797

MS 358

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	BCL 358i
-----------------------	----------

Arayüz

Tür	EtherNet IP, EtherNet IP
-----	--------------------------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	4 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Bağlantı 2

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 2.0 Mini-B

Bağlantı 3

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Bağlantı 4

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
Ölçü (G x Y x U)	64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık	70 g
Gövde rengi	siyah

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	2 Adet

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin Pin tahsisi

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 2.0 Mini-B

Bağlantı 3

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Pin Pin tahsisi

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Bağlantı 4

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Pin Pin tahsisi

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Ethernet
	sarı, yanıp sönüyor	Veri aktarımı aktif
2	yeşil, sürekli ışık	Ethernet
	sarı, yanıp sönüyor	Veri aktarımı aktif