

技术数据表

安全传感器发射器套件

配件编号: 426303

MLD500-T2L-UDC-900-S2




图片可能不同

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 合适的接收器
- 配件



套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	1	66502100	MLD500-T2L	多光束安全光栅 (发射器)	专门设计: 内装激光校准辅助装置 检测范围: 0.5 ... 50 m 光束数: 2 个 光束距离: 500 mm 连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚

技术参数

基础数据

系列	MLD-UDC
设备类型	发射器

专门设计

专门设计	内装激光校准辅助装置
------	------------

功能

内装激光校准辅助装置	是
集成状态指示器	否

特性参数

类型	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
使用寿命 _{T_M}	20 年, EN ISO 13849-1
等级	4, EN ISO 13849

保护区域数据

检测范围	0.5 ... 50 m
------	--------------

光学数据

光束数	2 个
光束距离	500 mm

机械参数



净重	5,525 g
带设备防护立柱	是
支柱高度(不含底座)	900 mm

认证

分类


税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

合适的接收器

	配件编号	名称	配件	说明
	426302	MLD520-R2L-UDC-900-S2	安全传感器接收器套件	专门设计: 激光瞄准器反射元件 光束数: 2 个 光束距离: 500 mm
	426539	MLD530-R2LM-UDC-900-S2	安全传感器接收器套件	专门设计: 内置屏蔽指示器, 激光瞄准器反射元件 光束数: 2 个 光束距离: 500 mm

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。