

## 기술 데이터 시트


### 상호접속 케이블

품목 번호: 50148540

KDS S-12-CA-M12-5A-P1-004-78X

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



## 기술 데이터

## 기본 데이터

적합한 적용 대상:	DCR 1048i
	IVS 1048i

## 연결

## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	12 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼

## 연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼

## 케이블 특성

와이어 개수	4 개수
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 모델	상호접속 케이블
케이블 길이	200 mm
덮개 재료	PUR
드래그 체인 적합성	아니요

## 기술 데이터

순중량	9 g
-----	-----

## 분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## 전기 연결

## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	12 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼

## 연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼

# 회로도

## 배선도

