

## 기술 데이터 시트


### 분배기 케이블

품목 번호: 150766

CB-M12-SC44

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 회로도



그림과 차이가 날 수 있습니다

# 기술 데이터

## 기본 데이터

적합한 적용 대상:	멀티 라이트빔 안전센서 COMPACTplus-m 멀티 라이트빔 안전센서 COMPACTplus-ml 안전 라이트 커튼 COMPACTplus-m
------------	--

## 연결

### 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼

### 연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼

### 연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼

### 케이블 특성

와이어 개수	4 개수
차폐됨	아니요
케이블 모델	분배기 케이블
케이블 길이	1,000 mm
드래그 체인 적합성	아니요

## 기술 데이터

순중량	81 g
-----	------


## 인증

## 분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

# 치수 도면

전체 치수 정보(mm)



## 전기 연결

### 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼

### 연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼

### 연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼

## 회로도

