

Fiche technique

Ligne de diagnostic

Art. n°: 678100
K-CB-SUBP-3000

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	QUATTRO (unité de commande pour rideaux lumineux KONTURflex)
-------------	--

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Réglette à douilles
Nombre de pôles	5 pôles
Connecteur rond, LED	Non

Connexion 2

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale

Propriétés du câble

Nombre de brins	5 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Non
Modèle de câble	Câble de liaison
Longueur de câble	3.000 mm
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

Données mécaniques

Poids net	98 g
-----------	------

Commande et affichage

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Réglette à douilles
Nombre de pôles	5 pôles
Connecteur rond, LED	Non

Connexion 2

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale