

Folha de dados técnicos

Atuador

N.º do art.: 63001155

MC388-S2-A

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	25 mm x 13 mm x 88 mm
Material da carcaça	Plástico
Carcaça plástico	Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível
Peso líquido	47 g
Cor da carcaça	Vermelho
Tipo de fixação	Fixação de passagem
Distância mín. em relação a outros sensores magnéticos	50 mm

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-20 ... 70 °C
--------------------------------	---------------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85051990
ECLASS 5.1.4	27279217
ECLASS 8.0	27279217
ECLASS 9.0	27272404
ECLASS 10.0	27272404
ECLASS 11.0	27272404
ECLASS 12.0	27274002
ECLASS 13.0	27274002
ECLASS 14.0	27274002
ECLASS 15.0	27274002
ECLASS 16.0	27274002
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

