

## Karta danych technicznych Kabel łączący

Nr art.: 50128804

KB 307-10000 FLEX



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Dane techniczne

Dane podstawowe

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Przeznaczony dla            | BPS 307i |
| Przeznaczony dla interfejsu | SSI      |

Przylącze

Przylącze 1

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Rodzaj przylącza     | Listwa ze złączami żeńskimi |
| Liczba pinów         | 32 -pin                     |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie                         |

Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

Właściwości przewodu

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba żył                       | 10 Piece(s)                                                                                        |
| Kolor płaszcz                    | szary                                                                                              |
| Ekranowane                       | Tak                                                                                                |
| Wersja przewodu                  | Kabel łączący                                                                                      |
| Średnica przewodu (zewnątrzna)   | 8,5 mm                                                                                             |
| Długość przewodu                 | 10.000 mm                                                                                          |
| Materiał płaszcz                 | PUR                                                                                                |
| Przydatność łańcucha wleczzonego | Tak                                                                                                |
| Prędkość przesuwu                | maks. 3,3 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 5 m/s <sup>2</sup> |

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Rodzaj przylącza     | Listwa ze złączami żeńskimi |
| Liczba pinów         | 32 -pin                     |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie                         |

Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

Kolor żyły

Obsadzenie żył

|           |        |
|-----------|--------|
| szary     | FE     |
| Biały     | GNDIN  |
| brązowy   | VIN    |
| fioletowy | SWIO 1 |
| czarny    | SWIO 2 |
| niebieski | CLK-   |
| zielony   | DATA-  |
| czerwony  | CLK+   |
| żółty     | DATA+  |
| różowy    | n.c.   |