

Fiche technique Colonne à miroir

Art. n°: 549796

UMC-1603-S2

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	UMC
Nombre de miroirs individuels	3 pièce(s)
Contenu	Kit de fixation pour montage au sol
Adapté pour	Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300
Type de colonnes et miroirs	Colonne à miroirs de renvoi pour barrages immatériels multifaisceaux de sécurité

Fonctions

Fonctions	Fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques grâce à des éléments à ressorts spéciaux
	Réglable, 3 directions
	Réglage axial aisé
	Réglage précis des miroirs individuels dans les 3 axes
	Réglage simple de la hauteur des miroirs

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	160 mm x 1.660 mm x 149 mm
Matériau du boîtier	Métallique
	Plastique
Boîtier métallique	Aluminium
Poids net	6.230 g
Couleur du boîtier	Jaune, RAL 1021
	Noir, RAL 9005
Type de fixation	Fixation au sol
	Plaque de montage
Fonction de rappel mécanique	Oui
Hauteur de colonne sans pied	1.600 mm
Montage externe d'accessoires	Arrière
Distance de centre à centre des miroirs individuels	400 mm

Classification

Numéro de tarif douanier	76042990
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

