

技术数据表

适配器

配件编号: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图
- 配件



图片可能不同



技术参数

电气数据

性能数据

工作电压 最大50 V AC/60 V DC

连接

连接1

类型 接头
 螺纹规格 M8
 类型 插座
 引脚数 4 个引脚
 规格 直形

连接2

类型 接头
 螺纹规格 M8
 类型 插头
 引脚数 3 个引脚
 规格 直形

电缆性质

屏蔽 否

机械数据

扳手开口宽度 9 mm

材料 PUR

认证

防护等级 IP 67

分类

税率编号 85366990
 eCl@ss 5.1.4 27279201
 eCl@ss 8.0 27440104
 eCl@ss 9.0 27069190
 eCl@ss 10.0 27440106
 eCl@ss 11.0 27440106
 ETIM 5.0 EC002498
 ETIM 6.0 EC002498
 ETIM 7.0 EC002925

电气连接


连接1

类型 接头
 螺纹规格 M8
 类型 插座
 引脚数 4 个引脚
 规格 直形

连接2


类型 接头
 螺纹规格 M8
 类型 插头
 引脚数 3 个引脚
 规格 直形

接线图



配件

总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50132266	TT-Set 0,6-13	工具	类型: 扭矩扳手 扳手开口宽度: 13 mm 转矩: 0.6 N·m 材料: 塑料, 不锈钢 环境温度: -40 ... 120 °C

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。