

Scheda tecnica dati

Adattatore

Cod. art.: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio Max. 50 V CA / 60 V CC

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M8

Tipo female

Numero di poli 4 poli

Modello Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M8

Tipo male

Numero di poli 3 poli

Modello Assiale

Proprietà del cavo

Schermato No

Dati meccanici

Apertura della chiave 9 mm

Materiale PUR

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85366990

eCI@ss 5.1.4 27279201

eCI@ss 8.0 27440104

eCI@ss 9.0 27069190

eCI@ss 10.0 27440106

eCI@ss 11.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M8

Tipo female

Numero di poli 4 poli

Modello Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento Connettore circolare


Grandezza della filettatura M8

Tipo male

Numero di poli 3 poli

Modello Assiale

Schemi elettrici



Accessori**Generale**

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50132266	TT-Set 0,6-13	Attrezzo	Tipo: Chiave dinamometrica Apertura della chiave: 13 mm Momento torcente: 0,6 N·m Materiale: Plastica, Acciaio inox Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C

Avviso

È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.