

Folha de dados técnicos

Adaptador

N.º do art.: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Diagramas de conexão
- Acessórios



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação Máx. 50 V CA / 60 V CC

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão Conector redondo

Tamanho da rosca M8

Tipo female

Número de polos 4 polos

Versão Axial

Conexão 2

Tipo de conexão Conector redondo

Tamanho da rosca M8

Tipo male

Número de polos 3 polos

Versão Axial

Características dos cabos

Blindado Não

Dados mecânicos

Tamanho 9 mm

Material PUR

Certificações

Grau de proteção IP 67

Classificação

Número da pauta aduaneira 85366990

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27440104

eCl@ss 9.0 27069190

eCl@ss 10.0 27440106

eCl@ss 11.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão Conector redondo

Tamanho da rosca M8

Tipo female

Número de polos 4 polos

Versão Axial

Conexão 2

Tipo de conexão Conector redondo


Tamanho da rosca M8

Tipo male

Número de polos 3 polos


Versão Axial

Diagramas de conexão



Acessórios

Generalidades

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50132266	TT-Set 0,6-13	Ferramenta	Tipo: Chave de torque Tamanho: 13 mm Torque: 0,6 N·m Material: Plástico, Aço inox Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.