

Hoja técnica

Adaptador

Código: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de trabajo Máx. 50 V CA / 60 V CC

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión Conector redondo

Tamaño de rosca M8

Tipo Conector hembra

Número de polos 4 polos

Versión Axial

Conexión 2

Tipo de conexión Conector redondo

Tamaño de rosca M8

Tipo Conector macho

Número de polos 3 polos

Versión Axial

Propiedades de cable

Apantallado No

Datos mecánicos

Núm. de llave 9 mm

Material PUR

Certificaciones

Índice de protección IP 67

Clasificación

Número de arancel 85366990

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27440104

eCl@ss 9.0 27069190

eCl@ss 10.0 27440106

eCl@ss 11.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión Conector redondo

Tamaño de rosca M8

Tipo Conector hembra

Número de polos 4 polos

Versión Axial

Conexión 2

Tipo de conexión Conector redondo


Tamaño de rosca M8

Tipo Conector macho

Número de polos 3 polos


Versión Axial

Esquemas de conexiones



Accesorios

Generalidades

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50132266	TT-Set 0,6-13	Herramienta	Tipo: Llave dinamométrica Núm. de llave: 13 mm Par de giro: 0,6 N·m Material: Plástico, Acero inoxidable Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C

Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.