

기술 데이터 시트

어댑터

품목 번호: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

전기 데이터

성능 데이터

작동 전압 최대 50V AC / 60V DC

연결

연결 1

연결부 종류 원형 커넥터

나사 크기 M8

유형 암

핀 개수 4 핀

모델 액시얼

연결 2

연결부 종류 원형 커넥터

나사 크기 M8

유형 Male

핀 개수 3 핀

모델 액시얼

케이블 특성

차폐됨 아니요

기술 데이터

키 넓이 9 mm

재료 PUR

인증

보호 등급 IP 67

분류

HS 번호 85366990

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27440104

eCl@ss 9.0 27069190

eCl@ss 10.0 27440106

eCl@ss 11.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

전기 연결


연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	암
핀 개수	4 핀
모델	액시얼

연결 2


연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	Male
핀 개수	3 핀
모델	액시얼

회로도



액세서리

일반

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132266	TT-Set 0,6-13	공구	종류: 토크 렌치 키 넓이: 13 mm 토크: 0.6 N·m 재료: 플라스틱, 스테인리스 주변 온도: -40 ... 120 °C

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.