

## Technisch gegevensblad

### Inbouwstekker

Art.-nr.: 50145962

AC-PLM-19

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M23
Materiaal	Metaal
Aantal polen	19 -polig
Uitvoering	axiaal

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

#### Kabeleigenschappen

Aantal aders	19 St.
Aderdoorsnede	0,34 mm <sup>2</sup>
AWG	22

### Mechanische gegevens

Nettogewicht	55 g
Aanhaalmoment bout	1 ... 1,5 N·m

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 80 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 67
	IP 69K

### Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27270692
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter




## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M23
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	19 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

# Elektrische aansluiting

Pin	Aderkleuren
1	wit
2	bruin
3	groen
4	Geel
5	grijs
6	roze
7	blauw
8	Rood
9	zwart
10	violet
11	grijs / roze
12	rood / blauw
13	wit / groen
14	bruin / groen
15	wit / geel
16	geel / bruin
17	wit / grijs
18	grijs / bruin
19	wit / roze



## Aansluiting 2



Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

## Toebehoren

### Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, axiaal, female, A-gecodeerd, 19 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, axiaal, female, A-gecodeerd, 19 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 10.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, axiaal, female, A-gecodeerd, 19 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 15.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, axiaal, female, A-gecodeerd, 19 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 20.000 mm Materiaal mantel: PUR

## Toebehoren

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, gebogen, female, A-gecodeerd, 19 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, gebogen, female, A-gecodeerd, 19 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 10.000 mm Materiaal mantel: PUR

### Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.