

## Karta danych technicznych

### Wtyczka do wbudowania

Nr art.: 50145962

AC-PLM-19

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Przylącze

#### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M23
Materiał	Metal
Liczba pinów	19 -pin
Wersja	osiowy

#### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------

#### Właściwości wydajności

Liczba żył	19 Piece(s)
Przekrój żyły	0,34 mm <sup>2</sup>
AWG	22

### Dane mechaniczne

Masa netto	55 g
Moment dokręcania śrub	1 ... 1,5 N·m

### Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	-25 ... 80 °C
--	---------------

### Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 67
	IP 69K

### Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27270692
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach




## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M23
Typ	male
Materiał	Metal
Liczba pinów	19 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

## Przylącze elektryczne

Pin	Kolor żyły
1	Biały
2	brązowy
3	zielony
4	żółty
5	szary
6	różowy
7	niebieski
8	czerwony
9	czarny
10	fioletowy
11	szary/różowy
12	czerwony / niebieski
13	biały/zielony
14	brązowy/zielony
15	biały/żółty
16	żółty/brązowy
17	biały/szary
18	szary/brązowy
19	biały/różowy







### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------

## Akcesoria

### Technika przyłączeniowa – przewody przyłączeniowe

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Przewód przyłączeniowy	Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PUR
	50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Przewód przyłączeniowy	Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 10.000 mm Materiał płaszczka: PUR
	50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Przewód przyłączeniowy	Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 15.000 mm Materiał płaszczka: PUR
	50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Przewód przyłączeniowy	Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 20.000 mm Materiał płaszczka: PUR

## Akcesoria

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Przewód przyłączeniowy	Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, kątowny, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Przyłącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Przewód przyłączeniowy	Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, kątowny, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Przyłącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 10.000 mm Materiał płaszczka: PUR

### Wskazówka



↳ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Download strony ze szczegółami artykułów.