

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50144678

KD S-M30-16A-V1-500

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M30
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	16 个引脚
规格	直形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

连接2

类型	开口端
----	-----

电缆性质

导线数量	16 光束
核心截面	电压: 2 x 1 mm ² / 信号: 14 x 0.14 mm ²
AWG	电压: 18 / 信号: 26
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	7.5 mm
电缆长度	50,000 mm
护套材料	PVC
芯线绝缘	PVC
拖链适用性	否

机械数据

最小弯曲半径, 固定式	最小 6 x 导线直径
-------------	-------------

环境数据

环境温度, 工作, 固定式	0 ... 80 °C
---------------	-------------

认证

认证	RoHS
----	------

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接


连接1

类型	接头
螺纹规格	M30
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	16 个引脚
规格	直形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

引脚

1	白色
2	棕色
3	绿色
4	黄色
5	灰色
6	粉红
7	蓝色
8	红色
9	黑色
10	紫色
11	灰色 / 粉红
12	红色 / 蓝色
13	白色 / 绿色
14	棕色 / 绿色
15	白色 / 黄色
16	棕色 / 黄色

芯线颜色



电气连接

连接2

类型

开口端