

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50144678

KD S-M30-16A-V1-500

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M30
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	16 kutuplu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	16 Adet
İletken enine kesiti	Voltaj: 2 x 1 mm ² / sinyal: 14 x 0,14 mm ²
AWG	Voltaj: 18 / sinyal: 26
Renk kılıf	siyah
Korunmalı	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	7,5 mm
Kablo uzunluğu	50.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
İletken izolasyonu	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Mekanik bilgiler

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	Min. 6 x kablo çapı
--	---------------------

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	0 ... 80 °C
--	-------------

Sertifikalar

Sertifikasyonlar	RoHS
------------------	------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M30
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	16 kutuplu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Pin

1	beyaz
2	kahverengi
3	Yeşil
4	Sarı
5	gri
6	pembe
7	Mavi
8	Kırmızı
9	siyah
10	mor
11	gri / pembe
12	Kırmızı / Mavi
13	beyaz / Yeşil
14	kahverengi / Yeşil
15	beyaz / Sarı
16	kahverengi / Sarı

İletken rengi



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

Bağlantı türü

açık uç