

Teknisk datablad

Adapter

Art. nr.: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning
- Kredsløbsdiagram
- Tilbehør



Illustrationen kan afvige



Tekniske data

Elektriske data

Ydelsesdata

Driftsspænding maks. 50 V AC / 60 V DC

Tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype Rundt stik

Gevindstørrelse M8

Type female

Antal poler 4 -polet

Udførelse aksial

Tilslutning 2

Tilslutningstype Rundt stik

Gevindstørrelse M8

Type male

Antal poler 3 -polet

Udførelse aksial

Ydeevne

Afskærmet Nej

Mekaniske data

Nøglevidde 9 mm

Materiale PUR

Certificeringer

Kapsling IP 67

Klassifikation

Toldtarifnummer 85366990

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27440104

eCl@ss 9.0 27069190

eCl@ss 10.0 27440106

eCl@ss 11.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

Elektrisk tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype Rundt stik

Gevindstørrelse M8

Type female

Antal poler 4 -polet

Udførelse aksial

Tilslutning 2

Tilslutningstype Rundt stik


Gevindstørrelse M8

Type male


Antal poler 3 -polet

Udførelse aksial

Kredsløbsdiagram



Tilbehør**Generelt**

	Art. nr.	Designering	Artikel	Beskrivelse
	50132266	TT-Set 0,6-13	Værktøj	Type: Drejemomentnøgle Nøglevidde: 13 mm Drejmoment: 0,6 N·m Materiale: Kunststof, Rustfrit stål Omgivelsestemperatur: -40 ... 120 °C

Henvisning

↪ En liste med alle disponible tilbehørsartikler findes på Leuze webside i download-fanebladet ved artiklerne.