

## Hoja técnica

### Reflector

Código: 50023525

TKS 30X50

#### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Tamaño del triple	3 mm
Medida de montaje, anchura	34,4 mm
Medida de montaje, altura	75 mm
Medida de montaje, espesor	7 mm
Superficie de reflexión, altura	44 mm
Superficie de reflexión, anchura	27 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PMMA8N
Estructura de superficie activa	Triple
Peso neto	12 g
Tipo de fijación	Adhesivo Fijación pasante

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 65 °C
----------------------------------	---------------

### Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

### Clasificación

Número de arancel	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467