

Scheda tecnica dati

Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50109882

KB ET-10000-SA-RJ45

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per interfaccia	Ethernet
------------------------	----------

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica D
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	RJ45
Tipo	male
Numero di poli	4 poli
Modello	Assiale

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	4 pezzo(i)
Colore della guaina	Verde
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Diametro del cavo (esterno)	6,5 mm
Lunghezza cavo	10.000 mm
Materiale della guaina	PUR

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica D
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	RJ45
----------------------	------