Hoja técnica
Sistema de montaje
Código: 50142989
BTU 305M.25-D12

La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados

Datos técnicos

Datos básicos

Incluye	2 tornillos M3 x 8
	2 tornillos M4 x 28
	2 tornillos M4 x 8
Apropiado para el grupo de productos	Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para	Sensores de la serie 25C
	Sensores de la serie 3C
	Sensores de la serie 46C
	Sensores de la serie 5

Datos mecánicos

Denominación normalizada pieza de fijación, metal	Acero, galvanizado
	Aluminio
Versión de la pieza de fijación	Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema	Para varilla 12 mm
	Sujeción de apriete en chapa
Tipo de fijación, del lado del equipo	Adecuado para tornillos M3
	Adecuado para tornillos M4
	Enroscable
Tipo de pieza de fijación	Ajustable
	Giratorio en 360°
	Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación	Metal

Clasificación

Número de arancel	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros