


Hoja técnica Cable de interconexión

Código: 50123265

K-YPB M12A-5m-M12A-S-PUR



Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

Datos técnicos



Datos básicos

Apropiado para	Cortinas ópticas CML700i
Apropiado para interfaz	PROFIBUS DP

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material del cuerpo	PUR
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación B
Versión	Axial
Conexión 2	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material del cuerpo	PUR
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación B
Versión	Axial

Conexión 3

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material del cuerpo	PUR
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación B
Versión	Axial

Propiedades de cable	
Número de conductores	2 Unidad(es)
Sección de conductor	0,25 mm²
AWG	24
Color de cubierta	Violeta
Apantallado	Sí
Sin silicona	Sí
Versión de cable	Línea distribuidora
Diámetro de cable (externo)	7,8 mm
Material de cubierta	PUR
Aislamiento del conductor	PE
Velocidad de desplazamiento	Máx. 5,5 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 10 m/s 2
Aptitud para cadena de arrastre	Sí
Propiedades de la cubierta exterior	Sin CFC, silicona ni halógenos

Datos mecánicos

Ciclos de flexión	5.000.000 Unidad(es)
Radio de curvatura para tendido flexible, mín.	Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo,	Mín. 7,5 x diámetro de cable

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-20 60 °C
----------------------------------	-----------

Clasificación

Número de arancel	85444290	
ECLASS 5.1.4	27279201	
ECLASS 8.0	27279218	
ECLASS 9.0	27060311	
ECLASS 10.0	27060311	
ECLASS 11.0	27060311	
ECLASS 12.0	27060311	
ECLASS 13.0	27060311	
ETIM 5.0	EC001855	
ETIM 6.0	EC001855	
ETIM 7.0	EC001855	
ETIM 8.0	EC001855	

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Plástico

Conexión eléctrica




Conexión 1

Material del cuerpo	PUR
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación B
Versión	Axial
Enclavamiento	Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante

Color de conductor

1	n.c.
2	Verde
3	n.c.
4	Rojo
5	n.c.



Conexión 2

Pin

Tipo de conexión	Conector redondo
Longitud de cable	5.000 mm
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material del cuerpo	PUR
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación B
Versión	Axial
Enclavamiento	Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante

Conexión 3

Tipo de conexión	Conector redondo
Longitud de cable	250 mm
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material del cuerpo	PUR
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación B
Versión	Axial
Enclavamiento	Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante