

Hoja técnica


Cable de interconexión

Código: 50114521

KB USB-1 IT190x

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g
	Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
	Lectores de código 2D manuales serie IT 1910
	Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
	Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1300
Apropiado para interfaz	USB

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión RJ41

Conector redondo, LED No

Conexión 2

Tipo de conexión USB

Tipo de conector USB 1.1 Standard-A

Propiedades de cable

Número de conductores 4 Unidad(es)

Color de cubierta Negro

Apantallado Sí

Versión de cable Liso

Diámetro de cable (externo) 5 mm

Longitud de cable 3.000 mm

Material de cubierta PVC

Aptitud para cadena de arrastre No

Clasificación

Número de arancel 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855


Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
Conector redondo, LED	No

Pin Asignación de pines

1	Blindaje
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V CC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-



Conexión 2

Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 1.1 Standard-A

Conexión eléctrica

Pin	Asignación de pines
1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

