

Hoja técnica


Cable de conexión

Código: 548530

CB-D15E-10000S-11WF

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Aplicación	Resistente a los aceites y lubricantes
Memoria de parámetros	Sí

Datos eléctricos

Datos de potencia	
Tensión de trabajo	30 V CA/CC

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	Sub-D
Conector redondo, LED	No
Tipo	Conector hembra
Número de polos	15 polos
Versión	Acodado

Conexión 2	
Tipo de conexión	Final abierto

Propiedades de cable	
Número de conductores	11 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo)	8,7 mm
Longitud de cable	10.000 mm
Material de cubierta	PUR
Aptitud para cadena de arrastre	No

Certificaciones

Certificaciones	UL
Patentes de EE.UU.	US 7,696,468 B

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Conector redondo, LED	No
Tipo	Conector hembra
Número de polos	15 polos
Versión	Acodado

Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------