

Technisch gegevensblad Veiligheidssensorset ontvanger

Art.-nr.: 426281

MLD510-R3L-UDC-1300-S2

Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Geschikte zenders
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	66536200	MLD510-R3L	Meerstraalsveiligheidsfo- tocel ontvanger	Speciale uitvoering: Reflectie-element voor laser uitrichthulp Aantal stralen: 3 St. Straalafstand: 400 mm Aanspreektijd: 25 ms Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 5 -polig
	1	549852	UDC-1300-S2	Montagezuilen	Functies: Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen, instelbaar, 3 richtingen Afmetingen: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm Kolomhoogte zonder voet: 1.300 mm

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MLD-UDC
Apparaatype	Ontvanger

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	Reflectie-element voor laser uitrichthulp
---------------------	---

Functies

Functies	Automatische herstart
Reflectie-element voor laser uitricht- hulp	Ja
geïntegreerde muting-signaallamp	Nee
geïntegreerde status-signaallamp	Nee

Karakteristieke waarden

Type	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 per uur
Gebruiksduur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie	4, EN ISO 13849

Optische gegevens

Aantal stralen	3 St.
Straalafstand	400 mm

Mechanische gegevens

Nettogewicht	9.600 g
met montagezuil	Ja
Kolomhoogte zonder voet	1.300 mm

Certificeringen

Classificatie

Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

Geschikte zenders

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	426280	MLD500-T3L-UDC- 1300-S2	Veiligheidssensorset zender	Speciale uitvoering: Geïntegreerde laser uitrichthulp Reikwijdte: 0,5 ... 50 m Straalafstand: 400 mm

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.