

Technisch gegevensblad Veiligheidsinterface

Art.-nr.: 549912

MSI-2H



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Elektrische aansluiting
- Bediening en display



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Klem
Type klem	Schroefklem
Aantal polen	16 -polig

Pin	Pintoewijzing
	A1
1	+24 V
	13
2	Relaiscontact 1 IN
	23
3	Relaiscontact 2 IN
	31
4	Signaalcontact IN
	Y12
5	Sensoringang 1, breekcontact 24 V
	Y14
6	Sensoringang 1, maakcontact 24V
	Y22
7	Sensoringang 2, breekcontact 24 V
	Y24
8	Sensoringang 2, maakcontact 24V
	Y11
9	Sensoringang 1, 0 V
	Y21
10	Sensoringang 2, 0 V
	Y1
11	Retourcircuit (EDM)
	Y2
12	Retourcircuit (EDM)
	14
13	Relaiscontact 1 OUT
	24
14	Relaiscontact 2 OUT
	32
15	Signaalcontact OUT
	A2
16	0 V

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan	Voedingsspanning aan
2	groen, permanent aan	Relais K1 aangetrokken
3	groen, permanent aan	Relais K2 aangetrokken