

Teknik veri sayfası

Yön deęiřtirici ayna

Ürün no.: 66500201

MLD-XM03

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

UK
CA

Teknik veriler

Koruma alanı verileri

Ulaşılabilir çalışma mesafesi 0 ... 8 m

Optik veriler

Işın sayısı 3 Adet
Işın uzaklığı 400 mm

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 894 mm x 64,7 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm
Net ağırlık 2.000 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketleri türü Cihaz kolonuna montaj
Döner montaj braketleri
Somun montajı

Çevresel veriler


Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 75 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85389099
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Aksesuarlar

Montaj tekniği - döner montaj braketleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	540351	BT-SET-240CC-E	Set montaj braketleri	Montaj braketleri, tesis tarafı: Geçiş montaj braketleri Montaj braketleri, cihaz tarafı: kelepçelenebilir Montaj ünitesi türü: 240° döner Malzeme: Metal, Plastik Titreşim sönümler: Hayır

Aksesuarlar

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.