

Teknik veri sayfası



Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50113397

KB JST-HS-300

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Kimyasallara karşı dayanım
Arayüz için uygundur	RS 232

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	30 V AC/DC
-----------------	------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	JST ZHR
Kutup sayısı	12 kutuplu
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	erkek
Kutup sayısı	9 kutuplu
Versiyon	eksenel

Kablo özellikleri

İletken sayısı	5 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	5,5 mm
Kablo uzunluğu	300 mm
Malzeme kılıf	PUR
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	JST ZHR
Kutup sayısı	12 kutuplu
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	erkek
Kutup sayısı	9 kutuplu
Versiyon	eksenel