

Folha de dados técnicos

Cabo de ligação

N.º do art.: 548362

CB-M12-2000-5GF/GM

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados elétricos

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Características dos cabos

Número de fios	5 Unid.
Seção transversal do fio	0,5 mm²
Cor da bainha	Preto
Blindado	Não
Versão do cabo	Cabo de ligação
Diâmetro do cabo (exterior)	5,4 mm
Comprimento do cabo	2.000 mm
Material dos fios	Cobre
Material da bainha	PUR

Dados do ambiente

Temperatura ambiente em operação, instalação fixa -25 ... 50 °C

Certificações

Certificações	c UL
	UL

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eC@ss 8.0	27279218
eC@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial