

## Teknik veri sayfası



### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50109882

KB ET-10000-SA-RJ45

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Arayüz için uygundur Ethernet

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konnektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Kutup sayısı 4 kutuplu

Kodlama D kodlu

Tasarım eksenel

## Bağlantı 2

Bağlantı türü RJ45

Tip erkek

Kutup sayısı 4 kutuplu

Tasarım eksenel

## Kablo özellikleri

İletken sayısı 4 Adet

Renk kılıf Yeşil

Korumalı Evet

Kablo tasarımı Bağlantı kablosu

Kablo çapı (dış) 6,5 mm

Kablo uzunluğu 10.000 mm

Malzeme kılıf PUR

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konnektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Kutup sayısı 4 kutuplu

Kodlama D kodlu

Tasarım eksenel

## Bağlantı 2

Bağlantı türü RJ45