

## Teknik veri sayfası

### Çatal fotoelektrik sensör

Ürün no.: 50117818

GS 754B/V4-98-S12

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Seri	754
Uygulama	Folyoları algılama > 0,1 mm Şeffaf nesnelerin tespiti

## Özel versiyon

Özel versiyon	Tanıtmaya girişi
---------------	------------------

## Optik veriler

Ölçüm alanının uzunluğu	25 mm
Işık kaynağı	LED, kızılötesi

## Ölçüm verileri

Sistem çözünürlüğü	a: 0,1 mm (mod 1 ... 5) b: 0,014 mm (mod 7)
--------------------	--

## Elektrik verileri

Koruma devresi	Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması
----------------	--

## Güç verileri

Besleme gerilimi U <sub>B</sub>	18 ... 30 V, DC
---------------------------------	-----------------

## Çıkışlar

## Analog çıkışlar

Tür	Analog çıkış
-----	--------------

## Analog çıkış 1

Tür	Voltaj
-----	--------

## Girişler/çıkışlar seçilebilir

## Giriş/çıkış 1

İşlev	Anahtarlama çıkışı / öğretim girişi değiştirme yapılabilir
-------	---

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu

## Mekanik bilgiler

Ağız genişliği	98 mm
Ağız derinliği	42 mm
Ölçü (G x Y x U)	20,4 mm x 157 mm x 91 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı	Plastik / PMMA
Net ağırlık	290 g

## Kumanda ve gösterge

Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-30 ... 60 °C

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
Güvenlik sınıfı	III
Sertifikasyonlar	c UL US
Geçerli norm	IEC 60947-5-2

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27270909
ECLASS 8.0	27270909
ECLASS 9.0	27270909
ECLASS 10.0	27270909
ECLASS 11.0	27270909
ECLASS 12.0	27270909
ECLASS 13.0	27270909
ECLASS 14.0	27270909
ETIM 5.0	EC002720
ETIM 6.0	EC002720
ETIM 7.0	EC002720
ETIM 8.0	EC002720
ETIM 9.0	EC002720


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

## Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	18 ... 30 V DC +	kahverengi
2	I/O 1	beyaz
3	GND	Mavi
4	Analog çıkış	siyah
5	FE	gri



## Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Hazır
	yeşil, yanıp sönüyor	Arıza

## Uyarılar

**Kullanım amacına dikkat edin!**

- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC

## Uyarı



- Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.