

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50113396

KB DSub-9P-3000

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|----------------------|--|
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
| Arayüz için uygundur | RS 232 |

Bağlantı

Bağlantı 1

| | |
|------------------------|--------------|
| İşlev | Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır |
| Tip | dışı |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |

Bağlantı 2

| | |
|---------------|--------------|
| İşlev | Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Tip | dışı |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |

Kablo özellikleri

| | |
|-------------------------|------------------|
| İletken sayısı | 8 Adet |
| Renk kılıf | gri |
| Korunmalı | Evet |
| Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu |
| Kablo çapı (dış) | 6 mm |
| Kablo uzunluğu | 3.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|------------------------|--------------|
| İşlev | Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır |
| Tip | dışı |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |

Pin Pin tahsisi

| Pin | Pin tahsisi |
|-----|-------------|
| 1 | DCD |
| 2 | RxD |
| 3 | TXD |
| 4 | DTR |
| 5 | GND |
| 6 | n.c. |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 | RI |



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

| | |
|---------------|--------------|
| İşlev | Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |

| Pin | Pin tahsisi |
|-----|-------------|
| 1 | DTR |
| 2 | TXD |
| 3 | RxD |
| 4 | DCD |
| 5 | GND |
| 6 | n.c. |
| 7 | CTS |
| 8 | RTS |
| 9 | RI |

