

Karta danych technicznych


Osłona okrywająca

Nr art.: 50149116

AC IVS 1048-DIFFUS

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Rodzaj	Podkładka dyfuzora
Przeznaczony dla	IVS 1000i & DCR 1000i

Dane optyczne

Długość fal świetlnych	635 nm
Transmisja	90%
Kąt padania AOI	0 ... 15 °
Wskazówka	Osłony okrywającej nie można używać z obiektywami Lens-S-M12-4F4 i Lens-S-M12-4F8. Stopień ochrony czujnika bez osłony okrywającej wynosi IP40.

Dane mechaniczne

Konstrukcja	Pierścień
Grubość	1 mm
Średnica zewnętrzna	17 mm
Masa netto	10 g
Kolor obudowy	czerwony
Materiał	PC (folia optyczna)
	PMMA (osłona obiektywu)

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

