

技術データシート

反射フィルム

製品番号: 50111527

REF 7-A-100x100

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

機械の仕様

|             |        |
|-------------|--------|
| 外形          | 方形     |
| 方向に応じて      | いいえ    |
| 取り付け寸法 幅    | 100 mm |
| 取り付け寸法 高さ   | 100 mm |
| 反射面の高さ      | 100 mm |
| 反射面の幅       | 100 mm |
| リフレクタの素材    | プラスチック |
| 極性変更        | はい     |
| リフレクタ素材の化学名 | PVC    |
| 検出面の素材      | ガラス球   |
| 正味重量        | 4 g    |
| 取り付けの種類     | 自己粘着   |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 65 °C |
|----------|---------------|

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0   | 27279203 |
| ECLASS 9.0   | 27273601 |
| ECLASS 10.0  | 27273601 |
| ECLASS 11.0  | 27273601 |
| ECLASS 12.0  | 27273601 |
| ECLASS 13.0  | 27273601 |
| ECLASS 14.0  | 27273601 |
| ECLASS 15.0  | 27273601 |
| ECLASS 16.0  | 27273601 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |
| ETIM 8.0     | EC002467 |
| ETIM 9.0     | EC002467 |
| ETIM 10.0    | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |