

Teknik veri sayfası Gösterge

Ürün no.: 50130509

P30-V1-B-DS-C

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Sinyal verme türü optik

Elektrik verileri

Ortalama kullanım ömrü > 100.000 h

Güç verileri

Besleme gerilimi U_B 24 V, AC/DC

Akım tüketimi, maks. 26 mA

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Terminal

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Silindirik

Ebatlar (Ø x U) 30 mm x 66 mm

Takılı halde uzunluk 18 mm

Malzeme gövde Plastik

Net ağırlık 30 g

Gövde rengi siyah

Montaj braketinin türü, tesis tarafı Ø 22,5 mm deliklerde

Aydınlatma maddesi türü LED/24V

Bilye aydınlatması tam

Sinyal resmi Sürekli ışık veya flaşör

Bilye rengi şeffaf

Işınlama açısı 360°

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 60 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65

Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85318070

eCl@ss 5.1.4 27371220

eCl@ss 8.0 27371220

eCl@ss 9.0 27371223

eCl@ss 10.0 27371220

eCl@ss 11.0 27371220

ETIM 5.0 EC000232

ETIM 6.0 EC000232

ETIM 7.0 EC000232

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Terminal

Terminal türü Sökülebilir vidalı terminaller

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün bir güvenlik sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



UL uygulamalarında:



- ☞ UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.