

## Teknik veri sayfası Gösterge

Ürün no.: 50130512

P30-V1-B-DS-Y

### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Sinyal verme türü	optik
-------------------	-------

## Elektrik verileri

Ortalama kullanım ömrü	> 100.000 h
------------------------	-------------

## Güç verileri

Besleme gerilimi U <sub>B</sub>	24 V, AC/DC
Akım tüketimi, maks.	26 mA

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Terminal
---------------	----------

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Ebatlar (Ø x U)	30 mm x 66 mm
Takılı halde uzunluk	18 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	30 g
Gövde rengi	siyah
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Ø 22,5 mm deliklerde
Aydınlatma maddesi türü	LED/24V
Bilye aydınlatması	tam
Sinyal resmi	Sürekli ışık veya flaşör
Bilye rengi	Sarı
Işınlama açısı	360°

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 60 °C
-------------------------	---------------

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
Sertifikasyonlar	c UL US

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Sökülebilir vidalı terminaller

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün bir güvenlik sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



## UL uygulamalarında:



- ☞ UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.