

Scheda tecnica dati

Lampada

Cod. art.: 50130514

P45-V1-B-DV



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Avvisi



Dati tecnici

Dati di base

Tipo di segnalazione	Ottico
----------------------	--------

Dati elettrici

Durata	> 100.000 h
--------	-------------

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U_B	24 V, CA/CC
Corrente assorbita, max.	39 mA

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Morsetto
----------------------	----------

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cilindrica
Dimensioni (Ø x L)	45 mm x 76 mm
Lunghezza dopo l'installazione	42 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	56 g
Colore dell'alloggiamento	Nero
Tipo di fissaggio, lato impianto	In fori con Ø 22,5 mm
Tipo di illuminazione	LED/24V
Illuminazione della calotta	Metà
Indicatore dei colori delle calotte	1 o 2 colori visibili
Rappresentazione del segnale	Luce permanente
Colore calotta	Rosso, verde
Angolo di emissione	360°

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-25 ... 50 °C
-------------------------------------	---------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 65
Omologazioni	c UL US

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Morsetto
Tipo di morsetto	Morsetti a vite rimovibili

Avvisi



Rispettare l'uso previsto!



- ⚠ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ⚠ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ⚠ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.



Per applicazioni UL:



- ⚠ Per applicazioni UL l'utilizzo è consentito solo in circuiti di Class-2 secondo NEC (National Electric Code).