

技术数据表

安装系统

配件编号: 50119331

BTU 900M-D12

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

# 技术参数

## 基础数据

包含	2 个垫片, 每个 Ø 4.3 mm
	2 件螺栓 M4 x 20
	2 件螺栓 M4 x 25
适合	46C系列传感器
	BCL 92 系列条码阅读器
	BCL 95系列条码阅读器
	反光板(M)TKS 30x50
	反光板(M)TKS 40x60
	反光板TKS 50x50

## 机械数据

标准名称, 金属安装设备	钢制, 镀锌 铝
安装设备设计	安装系统
系统紧固类型	板-金属座 适于12mm杆
设备紧固类型	螺旋式
安装设备类型	可夹紧 旋转, 360 转动
安装设备材料	金属
ITEM-兼容	否

## 分类

税率编号	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

