

## 技术数据表


## 连接电缆

配件编号: 50130638

KD U-M12-3A-V1-050

### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



## 技术参数

## 电气数据

## 性能数据

工作电压	最大250 V AC/DC
------	---------------

## 连接

## 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	3 个引脚
规格	直形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

## 连接2

类型	开口端
----	-----

## 电缆性质

导线数量	3 光束
核心截面	0.34 mm <sup>2</sup>
AWG	22
护套颜色	黑色
屏蔽	否
不含硅树脂	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径(外部)	4.6 mm
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PVC
芯线绝缘	PVC
拖链适用性	否
外套的属性	无 FCKW, 无镉, 无硅树脂且无铅, 易机械加工
外套的耐性	耐油、耐汽油和耐化学药品能力极佳, 阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1

## 机械数据

扳手开口宽度	13 mm
最小弯曲半径, 手持式	最小 10 x 导线直径
最小弯曲半径, 固定式	最小 5 x 导线直径

## 环境数据

环境温度, 工作, 手持式	-5 ... 80 °C
环境温度, 工作, 固定式	-30 ... 80 °C

## 认证

防护等级	IP 65
	IP 67
认证	c UL US

## 分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 电气连接


## 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	3 个引脚
规格	直形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

## 引脚

## 芯线颜色

1	棕色
3	蓝色
4	黑色



## 连接2

类型	开口端
----	-----

## 接线图

### 接线图

