

Teknik veri sayfası

Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50130638

KD U-M12-3A-V1-050

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı Maks. 250 V AC/DC

Bağlantı

Bağlantı 1

| | |
|-----------------------|--|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme kavrama cismi | PUR |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Tasarım | eksenel |
| Kilit | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

Kablo özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| İletken sayısı | 3 Adet |
| İletken enine kesiti | 0,34 mm ² |
| AWG | 22 |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Hayır |
| Silikonsuz | Evet |
| Kablo tasarımı | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık) |
| Kablo çapı (dış) | 4,6 mm |
| Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| İletken izolasyonu | PVC |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
| Dış kaplamanın özellikleri | FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir |
| Dış kaplamanın dayanıklılığı | iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktiricidir |

Mekanik bilgiler

| | |
|--|----------------------|
| Anahtar genişliği | 13 mm |
| Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı |

Çevresel veriler

| | |
|--|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme | -5 ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -30 ... 80 °C |

Sertifikalar

| | |
|------------------|---------|
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| | IP 67 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

| | |
|-----------------------|--|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme kavrama cismi | PUR |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Tasarım | eksenel |
| Kilit | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

Pin

| | |
|---|------------|
| 1 | kahverengi |
| 3 | Mavi |
| 4 | siyah |

İletken rengi



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

Bağlantı türü

açık uç

Devre şeması

Bağlantı şeması

