

技术数据表

指示灯/发声器

配件编号: 50130524

P65-V1-B-DS-O-BZ-103



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 说明



技术参数

基础数据	
信号发送方式	光学和声学

电气数据	
平均寿命	> 100000 h
性能数据	
供电电压 U _B	24 V, AC/DC
最大电流消耗	47 mA

连接	
连接1	
类型	端子

机械数据	
设计	圆柱形
尺寸 (Ø x L)	65 mm x 93 mm
安装状态下的长度	58 mm
外壳材料	塑料
净重	110 g
外壳颜色	黑色
系统紧固类型	镗孔中 Ø 22.5 mm
光源类型	LED/24V
帽罩发光	全部
信号图	持续光或闪光
帽罩颜色	桔黄色
反射角度	360°

环境数据	
环境温度，工作	-25 ... 60 °C

认证	
防护等级	IP 65
认证	c UL US

声学数据	
音调	连续音或脉冲音
音频	约 2800 Hz
声压	85 ... 103 dB
音调数量	3

分类	
税率编号	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371290
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

电气连接

连接1	
类型	端子
端子类型	可取下的螺栓端子

说明



遵守设备的使用规定！



本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
只能由专业人员将本产品投入运行。
请仅根据正确用途使用本产品。



针对UL应用：



对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。